

Mahr**Digitaalinen työntömitta suuri näyttö., Mittausalue: 300mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	412717 300
GTIN	4059192058340
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Selkeä ja helppolukuinen LCD-näyttö, merkkikorkeus 11 mm. Nykyaikainen, energiatehokas mittausjärjestelmä, käyttöaika n. 3 vuotta. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet. Hierretyt ohjaimet, mittauspinnat hienohierretty. Ilman syvyysmittaa.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,01 mm
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
Käyttöaika	n. 3 vuotta
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Leukapituus	64 mm
Kalibrointi	A1
Mittausalue	0 - 300 mm
LCD-näytön merkkikorkeus	11 mm
Lukema	0,0005 tuuma
Standardi	ISO 13385

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	± 0,04 mm
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300

Tarvikkeet

Muovikotelo Tyyppi MS300	412470 MS300
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032