

KERN**Riippuvaaka, tyyppi CH, Enimmäispunnitusalue: 50kg**

Tilaustiedot

Tilausnumero	479430 50
GTIN	4045761027183
Tuoteluokka	47D

Kuvaus

Malli:

- Yksinkertainen käyttö kolmella näppäimellä.
- Taarusnäppäin: tyhjän astian ripustaminen ja näytön nollaus.
- Pitonäppäin: näyttöarvon voi säilyttää viiden sekunnin ajan näytössä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081561 koko 6LR61.

Tekninen kuvaus

Nettopaino	0,35 kg
Kotelon korkeus	176,5 mm
Enimmäispunnitusalue	0 - 50 kg
Lukema	100 g
Kotelon leveys	90 mm
Kotelon syvyys	30 mm
Kalibrointi	K2

Tuotenro, paristot/akut	081561 6LR61
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Valmistajamerkintä	CH
Tuotetyyppi	Riippu-/nostinvaaka

Palvelut

KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50 kg	027700 50
---------------------------------------------	-----------