

STARCKE®**Hiomapaperisarja, 50 osaa rei'ittämätön, Rakeisuus: 60****Tilauksetiedot**

Tilausnumero	557571 60
GTIN	4002748356216
Tuoteluokka	56Z

Kuvaus**Malli:**

Joustava, lateksipitoinen B- tai C-paperi korundipinnoitteella (542B7 / 542C7). **Takapuolen tarrakiinnitys** nopeuttaa liuskanvaihtoa ja parantaa vetolujuutta.

Etu:

Puun ja maalipinnan hionta

- **Erittäin lujasti kiinnittyneet rakeet – pitkä käyttöikä, ei pintavaurioita rakeen ennenaikaisen hajoamisen vuoksi.**
- **Pölyä torjuvat lisäaineet estävät hiomapölyn takertumisen.**
- **Laadukas korundirae antaa parhaan hiomatehon työn loppuun asti.**

Käyttö:

Käsihiomatuki nro 557550, koko 140, tarrakiinnitys.

Pohjusteiden, täyteaineiden ja pintamaalien hiontaan, purseenpoistoon muovisista osista ja niiden karhentamiseen sekä yleiseen puun käsittelyyn.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	60
Hienousaste	karkea
Leveys	67 mm
Pituus	140 mm
Tuotetyyppi	Tarrakiinnitteinen hiomapaperi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Yhdistelmähiomatukikova/pehmeä Pituus 140 mm	557555 140
Ergonominen käsihiomatuki Pituus 140 mm	557550 140