

**KERN****Tarkkuusvaaka, tyyppi 572, Enimmäispunnitusalue: 420g****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 479520 420    |
| GTIN         | 4045761014152 |
| Tuoteluokka  | 47D           |

**Kuvaus****Malli:**

- **Lujatekoinen metallikotelo.**
- **Yksinkertainen, käyttäjää opastava käytönohjaus.**
- **Verkko- ja paristokäyttöisyys vaihdettavissa.**
- **Punnitusyksiköt (esim. ruuvipainon) voi ohjelmoida vapaasti.**
- **Säätöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen tarkistuspaino tilauksesta).**
- **Kappalelaskenta: Vertailukappalemääräksi voi valita 1, 5, 10 tai 20 kpl. Näytön vaihtokytkentä kappaleesta painoon.**
- **Aineiden sekoittaminen: Erillinen muisti tyhjän astian ja ohjeen ainesosien painolle (Netto-Total).**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää verkkolaitteen 230 V / 50 Hz, suojus.

**Erikoistarvike:**

Kaksoinäyttö, tiedonsiirtokaapeli ja tulostin saatavana haluttaessa.

Kalibrointi: Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä

Lukema: 0,001 g

Toistettavuus: 0,002 g

Lineaarisuus:  $\pm 0,005$  g

Vakautumisaika: 3 s

Kappalepaino vähintään: 0,01 g  
Punnituslevyn mitta: Ø 106 mm

## Tekninen kuvaus

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Punnituslevyn mitta    | Ø 106 mm                       |
| Lukema                 | 0,001 g                        |
| Nettopaino             | 2,3 kg                         |
| Lineaarisuus           | ± 0,005 g                      |
| Valmistajamerkintä     | 572                            |
| Leveys                 | 180 mm                         |
| Korkeus                | 85 mm                          |
| Vakautumisaika         | 3 s                            |
| Kappalepaino vähintään | 0,01 g                         |
| Enimmäispunnitusalue   | 0 - 420 g                      |
| Toistettavuus          | 0,002 g                        |
| Syvyys                 | 310 mm                         |
| Energiansyöttö         | Akkukäyttöinen                 |
| Energiansyöttö         | Verkkokäyttöinen               |
| Liitäntä               | RS232C-liitäntä.               |
| Kalibrointi            | Hinta ilmoitetaan pyydettyessä |
| Tuotetyyppi            | Tarkkuusvaaka                  |

## Palvelut

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Merkintä lasermerkinnät Tyyppi | 018940 |
|--------------------------------|--------|