

KERN**Riippuvaaka, tyyppi HCB, Enimmäispunnitusalue: 50kg**

Tilaustiedot

Tilausnumero	479435 50
GTIN	4045761030145
Tuoteluokka	47D

Kuvaus

Malli:

- Yksinkertainen käyttö kolmella näppäimellä.
- Taarausnäppäin: tyhjän astian ripustaminen ja näytön nollaus.
- Pitonäppäin: näyttöarvon voi säilyttää viiden sekunnin ajan näytössä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun sulkurenkaan, ruostumattomasta teräksestä valmistetun S-koukun (koossa 500 / 1000 ei standardien mukainen) ja 3 paristoa nro081561kokoLR6.

Tekninen kuvaus

Nettopaino	0,6 kg
Lukema	100 g
Kotelon korkeus	150 mm
Enimmäispunnitusalue	0 - 50 kg
Kotelon leveys	80 mm

Kotelon syvyys	45 mm
Kalibrointi	K2
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Valmistajamerkintä	HCB
Tuotetyyppi	Riippu-/nostinvaaka

Palvelut

KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50 kg	027700 50
---	-----------

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------