



**Teräsviivain, taipuisa, kapea, ruostumaton mattapinta, mm/tuuma-asteikko,
Kokonaispituus: 150mm**



Tilaustiedot

Tilausnumero	461810 150
GTIN	4045197879028
Tuoteluokka	42G

Kuvaus

Malli:

Ruostumatonta jousiterästä. Siistit, elektrolyyttipäällystetyt, mustat jakoviivat ja numerot, kiiltävä pinta. Helppolukuinen. Vahingoittumisen estämiseksi reunat on pyöristetty. Yläreunassa tuuma-asteikko. Alareunassa mm-asteikko.

Tekninen kuvaus

Poikkileikkauksen paksuus	0,5 mm
Poikkileikkauksen leveys	13 mm
Pituus	150 mm
Kalibrointi	F8
Standardi	EG II
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
Tuotetyyppi	Viivain

Palvelut

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 500 mm

026200 500