



Teräsviivain, taipuisa, kapea, ruostumaton mattapinta, mm/tuuma-asteikko, Kokonaispituus: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	461810 200
GTIN	4045197879035
Tuoteluokka	42G

Kuvaus

Malli:

Ruostumatonta jousiterästä. Siistit, elektrolyyttipäällystetyt, mustat jakoviivat ja numerot, kiiltävä pinta. Helppolukuinen. Vahingoittumisen estämiseksi reunat on pyöristetty. Yläreunassa tuuma-asteikko. Alareunassa mm-asteikko.

Tekninen kuvaus

Pituus	200 mm
Poikkileikkauksen paksuus	0,5 mm
Kalibrointi	F8
Poikkileikkauksen leveys	13 mm
Standardi	EG II
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
Tuotetyyppi	Viivain

Palvelut

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 500 mm

026200 500