



Teräsviivain, taipuisa, kapea, ruostumaton mattapinta, mm/tuumaa-asteikko, Kokonaispituus: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	461810 300
GTIN	4045197879042
Tuoteluokka	42G

Kuvaus

Malli:

Ruostumatonta jousiterästä. Siistit, elektrolyyttipäällystetyt, mustat jakoviivat ja numerot, kiiltävä pinta. Helppolukuinen. Vahingoittumisen estämiseksi reunat on pyöristetty. Yläreunassa tuumaa-asteikko. Alareunassa mm-asteikko.

Tekninen kuvaus

Poikkileikkauksen leveys	13 mm
Poikkileikkauksen paksuus	0,5 mm
Kalibrointi	F8
Pituus	300 mm
Standardi	EG II
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
Tuotetyyppi	Viivain

Palvelut

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 500 mm

026200 500