

**HOLEX**

**Teräsviivain, taipuisa, kapea, ruostumaton mattapinta, mm/tuuma-asteikko,  
Kokonaispituus: 1000mm**



## Tilaustiedot

Tilausnumero	461810 1000
GTIN	4045197879066
Tuoteluokka	42G

## Kuvaus

### Malli:

**Ruostumatonta** jousiterästä. Siistit, elektrolyyttipäällystetyt, mustat jakoviivat ja numerot, kiiltävä pinta. Helppolukuinen. Vahingoittumisen estämiseksi reunat on pyöristetty. Yläreunassa tuuma-asteikko. Alareunassa mm-asteikko.

## Tekninen kuvaus

Pituus	1000 mm
Poikkileikkauksen paksuus	0,5 mm
Poikkileikkauksen leveys	18 mm
Kalibrointi	F8
Standardi	EG II
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
Tuotetyyppi	Viivain

## Palvelut

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 1000 mm

026200 1000