

**Rullamitta, nauhan pituus: 8m****Tilaustiedot**

Tilausnumero	462120 8
GTIN	4007368113416
Tuoteluokka	46M

Kuvaus**Malli:**

Erittäin kevyt ja kätevä nauhamitta ammattikäyttöön. Kotelo lasikuituvahvisteista polyamidia.

Nauhan lukitus ja automaattinen takaisinkelaus. Liukulaakerit Teflonia sisältävää TRIBOCOMP®-eriksmateriaalia huolehtivat **pehmeästä luistosta** ja erittäin kevyestä liikkeestä. Innovatiivinen puskuri erikoiskumista vaimentaa takaiskuenergiaa ja suojaa rannetta. Kirkas erikoislakka suojaa nauhaa tehokkaasti kulumiselta. **Ylimääräinen heijastusten poisto** mahdollistaa selkeän näkymän kaikissa valaistusolosuhteissa.

Tekninen kuvaus

Kotelon korkeus	77 mm
Nauhan leveys	19 mm
Kotelon pituus	78 mm
nauhan pituus	8 m
Kotelon leveys	32 mm
Standardi	EG II

Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 10 m	026240 10
---	-----------