



## Rullamitta, ruostumaton, nauhan pituus: 2m



### Tilaustiedot

Tilausnumero	462130 2
GTIN	4007368113423
Tuoteluokka	46M

### Kuvaus

#### Malli:

**V2A-malli**, ruostumaton, kiiltävä mitanauha.

Erittäin kevyt ja kätevä nauhamitta ammattikäyttöön. Kotelo lasikuituvahvisteista polyamidia.

**Nauhan lukitus ja automaattinen takaisinkelaus.** Liukulaakerit Teflonia sisältävää TRIBOCOMP®-eriksmateriaalia huolehtivat **pehmeästä luistosta** ja erittäin kevyestä liikkeestä. Innovatiivinen puskuri erikoiskumista vaimentaa takaiskuenergian ja suojaa rannetta. Kirkas erikoislakka suojaa nauhaa tehokkaasti kulumiselta. **Ylimääräinen heijastusten poisto** mahdollistaa selkeän näkymän kaikissa valaistusolosuhteissa.

### Tekninen kuvaus

Kotelon pituus	58 mm
Kotelon leveys	26 mm
Nauhan leveys	13 mm
Kotelon korkeus	57 mm
Standardi	EG II

Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

**Palvelut**

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 2 m	026240 2
--	----------