



Rullamitta, ruostumaton, nauhan pituus: 5m



Tilaustiedot

Tilausnumero	462130 5
GTIN	4007368113447
Tuoteluokka	46M

Kuvaus

Malli:

V2A-malli, ruostumaton, kiiltävä mitanauha.

Erittäin kevyt ja kätevä nauhamitta ammattikäyttöön. Kotelo lasikuituvahvisteista polyamidia.

Nauhan lukitus ja automaattinen takaisinkelaus. Liukulaakerit Teflonia sisältävää TRIBOCOMP®-eriksmateriaalia huolehtivat **pehmeästä luistosta** ja erittäin kevyestä liikkeestä. Innovatiivinen puskuri erikoiskumista vaimentaa takaiskuenergian ja suojaa rannetta. Kirkas erikoislakka suojaa nauhaa tehokkaasti kulumiselta. **Ylimääräinen heijastusten poisto** mahdollistaa selkeän näkymän kaikissa valaistusolosuhteissa.

Tekninen kuvaus

Kotelon pituus	75 mm
Kotelon leveys	26 mm
Kotelon korkeus	70 mm
Nauhan leveys	16 mm
Standardi	EG II

Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 5 m	026240 5
--	----------