

**Rullamitta, ruostumaton, nauhan pituus: 8m****Tilaustiedot**

Tilausnumero	462130 8
GTIN	4007368113454
Tuoteluokka	46M

**Kuvaus****Malli:**

**V2A-malli**, ruostumaton, kiiltävä mitanauha.

Erittäin kevyt ja kätevä nauhamitta ammattikäyttöön. Kotelo lasikuituvahvisteista polyamidia.

**Nauhan lukitus ja automaattinen takaisinkelaus.** Liukulaakerit Teflonia sisältävää TRIBOCOMP®-eriksmateriaalia huolehtivat **pehmeästä luistosta** ja erittäin kevyestä liikkeestä. Innovatiivinen puskuri erikoiskumista vaimentaa takaiskuenergian ja suojaa rannetta. Kirkas erikoislakka suojaa nauhaa tehokkaasti kulumiselta. **Ylimääräinen heijastusten poisto** mahdollistaa selkeän näkymän kaikissa valaistusolosuhteissa.

**Tekninen kuvaus**

Nauhan leveys	19 mm
Kotelon leveys	32 mm
Kotelon korkeus	77 mm
nauhan pituus	8 m
Kotelon pituus	78 mm

Standardi	EG II
Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

**Palvelut**

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 10 m	026240 10
---	-----------