



## Rullamitta mm/tuuma-asteikko, nauhan pituus: 312tuuma



### Tilaustiedot

Tilausnumero	462225 312
GTIN	4007368113348
Tuoteluokka	46M

### Kuvaus

#### Malli:

Taskukokoinen rullamitta **mm/tuuma-asteikko**. Asteikko tuuma/mm (yläreuna ja alareuna). Vankka nauhamekaniikka ja käytännöllinen vyökiinnike. Kotelo iskunkestävää ABS-muovia, käteen sopivat pehmytosat takaavat pitävän otteen. **Nauhan lukitus ja automaattinen, kevyt takaisinkelaus**. Valkoinen mattateräs nauha, mustat tuuma- ja punaiset jalkamerkinnyt.

### Tekninen kuvaus

Kotelon korkeus	45 mm
Kotelon leveys	80 mm
Nauhan leveys	25 mm
nauhan pituus	8 m
nauhan pituus	312 tuuma
Kotelon pituus	80 mm
Standardi	EG II
Kalibrointi	G1
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Tuotetyyppi	Nauhamitta

### Palvelut

026240 10/2

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 10/2 m

---