



Rullamitta mm/tuuma-asteikko, nauhan pituus: 396tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	462225 396
GTIN	4007368113355
Tuoteluokka	46M

Kuvaus

Malli:

Taskukokoinen rullamitta **mm/tuuma-asteikko**. Asteikko tuuma/mm (yläreuna ja alareuna). Vankka nauhamekaniikka ja käytännöllinen vyökiinnike. Kotelo iskunkestävää ABS-muovia, käteen sopivat pehmytosat takaavat pitävän otteen. **Nauhan lukitus ja automaattinen, kevyt takaisinkelaus**. Valkoinen mattateräsnauha, mustat tuuma- ja punaiset jalkamerkinnyt.

Tekninen kuvaus

nauhan pituus	10 m
Kotelon pituus	88 mm
Kotelon korkeus	45 mm
Nauhan leveys	30 mm
nauhan pituus	396 tuuma
Kotelon leveys	88 mm
Standardi	EG II
Kalibrointi	G1
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

026240 10/2

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 10/2 m
