

**KERN****Riippuvaaka, tyyppi HCB, Enimmäispunnitusalue: 100kg**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	479435 100
GTIN	4045761030114
Tuoteluokka	47D

## Kuvaus

### Malli:

- Yksinkertainen käyttö kolmella näppäimellä.
- Taarusnäppäin: tyhjän astian ripustaminen ja näytön nollaus.
- Pitonäppäin: näyttöarvon voi säilyttää viiden sekunnin ajan näytössä.

### Toimituksen sisältö:

Sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun sulkurenkaan, ruostumattomasta teräksestä valmistetun S-koukun (koossa 500 / 1000 ei standardien mukainen) ja 3 paristoa nro081561kokoLR6.

## Tekninen kuvaus

Kotelon korkeus	150 mm
Lukema	200 g
Enimmäispunnitusalue	0 - 100 kg
Nettopaino	0,6 kg
Kotelon leveys	80 mm

Kotelon syvyys	45 mm
Kalibrointi	K2
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Valmistajamerkintä	HCB
Tuotetyyppi	Riippu-/nostinvaaka

### Palvelut

KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 100 kg	027700 100
----------------------------------------------	------------

### Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
-------------------------------------------------------	------------