



Hienoporauspää MicroKom® BluFlex® 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	238392
GTIN	4047109280205
Tuoteluokka	27G

Kuvaus

Malli:

- Lineaarisuusalue: -0,2 ... +4,4 mm (-0.0079 tuumaa ... 0.1732 tuumaa) Ø:lla.
- Näyttö μ -tarkka: 0,001 mm Ø:lla.
- Tarkkuusavarruspää voidaan säätää säteittäin ja kiinnittää kuusiokoloavaimella.
- Uudenaikainen, suurikontrastinen OLED-näyttö suoraan tarkkuusavarruspäässä.
- Näyttöä voidaan kääntää 180°.
- Helppo ohjaus suoraan kosketusnäytöltä.
- Bluetooth® Low Energy -liittymä mahdollistaa helpon näyttämisen tavallisessa älypuhelimessa mallista Android™ / IOS 7 alkaen.
- Suuremmat leikkuunopeudet tasapainotuksen ansiosta.
- Hienosäätö mahdollistaa erittäin tarkat avarrukset.
- Absoluuttinen mittausjärjestelmä – jokaisella käynnistyskerralla annetaan liukukappaleen absoluuttinen ja suhteellinen asema.
- Yleiskäyttöinen ABS®-liittymä.
- Pariston vaihtaminen on helppoa.
- 1:1 yhteensopiva tähänastisen järjestelmän eri vaihtoehtojen kanssa.

Sisäjähdytys: kyllä

Työstöalueen Ø: 6 - 125 mm

Tekninen kuvaus

Työstöalueen Ø	6 - 125 mm
Varsi	ABS
Sisäjäähditys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

Silta malleille MicroKom® hi.flex ja MicroKom BluFlex® 2 Työstöalueen Ø 120-155 mm	238395 120-155
---	----------------