



Lämpökaaviokamera, Tyyppi: 868



Tilaustiedot

Tilausnumero	474040 868
GTIN	4029547017070
Tuoteluokka	47E

Kuvaus

Malli:

Kamera infrapunasäteilyn näkyvään esittämiseen. Erinomainen kuvan laatu ja tarkka lämmöntunnistus pienimpienkin lämpötilaerojen havaitsemiseen. Mahdollistaa laadullisen ja määrällisen lämpötila-analyysin. **Kuuman/kylmän pisteen automaattinen tunnistus.**

Scale Assist: Automaattinen tarkoituksenmukaisen asteikon asettaminen havaittujen arvojen mittaamista varten. **Integroitu digitaalinen kamera.** Mittauslaite voidaan yhdistää Bluetooth®-yhteyden ja **testo Thermography App** -sovelluksen kautta älypuhelimeseen.

Käyttö:

Ennaltaehkäisevään kunnossapitoon sekä mekaanisten että elektronisten laitteiden tai tuotantoprosessien valvontaan. Soveltuu erityisesti kunnossapitoon, rakennustyöhön, lämmitys- ja asennusalalle sekä kiinteistönhuoltoon ja talotekniikkaan.

Toimituksen sisältö:

Mukana USB-kaapeli, verkkolaite, litiumioniakku, Profi-ohjelmisto (vapaasti ladattavissa), käyttöönotto-ohjeet, pikaohje, kalibroitiraportti ja laukku.

Tekninen kuvaus

Lämpötila-alue	-30 - 650 °C
----------------	--------------

Terminen herkkyys	0,1 K
Detektorin koko	320×240 px
Näkökenttä	31×23 astetta
Tarkkuus	± 2 °C tai 2 % mittausarvoista
Kuvantoistotiheys	9 Hz
minimaalinen kohdistusetäisyys	0,5 m
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Näytön koko	3,5 tuuma
Tuotetyyppi	Lämpökaaviokamera

Palvelut

KalibrointiInfrapunalämpömittari Tyyppi A	027600 A
---	----------