



Pienikokoinen pulttileikkuri CoBolt®, leikkausaukko, Kokonaispituus: 250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	731752 250
GTIN	4003773079644
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Eryyisen vipuvälityksen ansiosta hyvä leikkuukyky varsin pienellä voimalla. Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC).

Pihdit mustatut, muovipäällysteiset kahvat, aukolliset leikkausterät.

Käyttö:

Langoille, joiden vetolujuus on enintään 2000 N/mm².

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Keskikovalle teräslangalle – Ø enintään	6 mm
Kokonaispituus	250 mm
Pianolangalle – Ø enintään	4,2 mm
Terä	Karkaistu
Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	Kromivanadiinisähköteräs
Pinta	mustatut
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit

