

## HEDI

Kaapelikela muovia, maille F, B, PL ja CZ, Tyyppi: 20N2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081138 20N2
GTIN	4003644019991
Tuoteluokka	08B

### Kuvaus

#### Malli:

Hedi®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinojauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.

Kestävä kaapelikela, iskunkestävää muovia, **ylikuumenemissuoja**.

- **400 V CEE-tuloliitin 16 A.**
- **400 V CEE-lähtöliitin 16 A itsestään sulkeutuvalla kannella.**
- **Kaksi 250 V Schuko-vakiopistorasiaa itsestään sulkeutuvilla kansilla.**
- **Poikkipinta-ala 2,5 mm.**

**Hyväksytty jatkuvaan käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.**

250 V:n pistorasiat maille **F, B, PL ja CZ.**

#### Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

IP-suojausluokka: IP 44

iskunkestävä ja roiskevesisuojuattu: Katteoria 2 (K2) BGI:n mukaan

Nimellisteho avattuna: 5500 (16 A) W

Kaapeliluokka: H07RN-F

Kaapelin rakenne: 5G2,5

Kaapelin materiaali: Neopreeni

Kaapelin pituus: 20 m

## Tekninen kuvaus

Kaapeliluokka	H07RN-F
Kaapelin rakenne	5G2,5
IP-suojausluokka	IP 44
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu	Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Kaapelin materiaali	Neopreeni
400 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä	1
Nimellisteho avattuna	5500 (16 A) W
230 V:n pistorasioiden lukumäärä	2
Kaapelin pituus	20 m
tyyppi	20N2
Kotelon materiaali	muovi
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Jatkokaapelikela