

KERN**Pienvaaka, tyyppi EMB, Enimmäispunnitusalue: 6000g**

Tilaustiedot

Tilausnumero	479450 6000
GTIN	4045761111387
Tuoteluokka	47D

Kuvaus

Malli:

Yksinkertainen, erittäin kevyt pienvaaka.

Yksinkertainen käyttö kahdella näppäimellä.

- **Taaraustoiminto (punnitus) näytön helppoon nollaukseen.**
- **Paristokäyttö, automaattinen virrankatkaisu 3 minuutin kuluttua.**
- **Verkkolaitteen liittäminen mahdollista.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081561 koko 6LR61.

Tekninen kuvaus

Nettopaino	0,55 kg
Leveys	170 mm
Korkeus	39 mm
Valmistajamerkintä	EMB
Lukema	0,1 g

Enimmäispunnitusalue	0 - 6000 g
Syvyys	244 mm
Punnituslevyn mitta	Ø 150
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kalibrointi	K2
Tuotetyyppi	Pienvaaka

Palvelut

DAkkS-kalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50	027710 50
KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50 kg	027700 50