

**taskuvaaka, Enimmäispunnitusalue: 500g****Tilastiedot**

Tilausnumero	479442 500
GTIN	4045197521064
Tuoteluokka	42H

**Kuvaus****Malli:**

- Taaraustoiminto, taarausnäppäin.
- Säättöohjelma CAL: suuri tarkkuus.

Käyttö kosketusnäytön avulla. Lujaa kotelo suojaa vahingoittumiselta ja pölyltä.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 2 paristoa nro 081551 koko LR3.

**Tekninen kuvaus**

Syvyys	115 mm
Lukema	0,1 g
Korkeus	16 mm
Nettopaino	0,18 kg
Leveys	72 mm
Enimmäispunnitusalue	0 - 500 g
Tuotenro, paristot/akut	081551 LR3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2

Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kalibrointi	K2
Tuotetyyppi	Pienvaaka

### Palvelut

DAkS-kalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50	027710 50
KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50 kg	027700 50

### Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------