



Pikasyöttöjyrsin MFH mini, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 42/7mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221965 42/7
GTIN	2050001929976
Tuoteluokka	250

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
KiinnitysreiänØ	16 mm
Terän Ø D_c	42 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_3	35 mm
Terien lkm Z	7
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	77 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	82 mm
Porrastuspituus L kun a_{max}	33,3 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,52 astetta

Asetuskulma κ	15 astetta
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------