



## Pikasyöttöjyrsin MFH mini, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	221965 50/8
GTIN	2050001929983
Tuoteluokka	250

### Tekninen kuvaus

Sisäjäähdytys	kyllä
Terien lkm Z	8
Ø D <sub>3</sub>	43 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	1 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	40 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	93 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	98 mm
Porrastuspituus L kun a <sub>max</sub>	41,3 mm

Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,42 astetta
Asetuskulma $\kappa$	15 astetta
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------