



## Hylsyavain, 2K-SwissGrip-kahva ESD, Avainkoko: 5mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 622170 5      |
| GTIN         | 7610733269167 |
| Tuoteluokka  | 63D           |

### Kuvaus

#### Malli:

**SwissGrip-kahva**, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenaa. Hyvät vääntömomentit myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** PB Swiss Tools -erikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu. Työkalu johtavaa muovia, **ESD-yhteensopiva. Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla.**

### Tekninen kuvaus

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Avainkoko                  | 5 mm                        |
| Terän pituus               | 85 mm                       |
| Kokonaispituus             | 180 mm                      |
| Sarja                      | SwissGrip ESD               |
| sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD                     |
| Irrotusprofiili            | 6-kulmainen holkkiavain     |
| Kahvan muoto               | ergonominen, suora          |
| Terän materiaali           | Kromivanadiini-erikoisteräs |
| Varren materiaali          | Elastomeeri                 |
| Terän pinta                | niklattu ja kromattu        |
| Terä ja varsi irrotettavat | ei                          |
| pidennysterä(t)            | ei                          |

Tuotetyyppi

Holkkiavain