

STARCKE®**Hiomapaperisarja, 50 osaa Rei'itys 8-kert., Rakeisuus: 320****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 557576 320 |
| GTIN | 4002748356445 |
| Tuoteluokka | 56Z |

Kuvaus**Malli:**

Joustava, lateksipitoinen B- tai C-paperi korundipinnoitteella (542B7 / 542C7). **Takapuolen tarrakiinnitys** nopeuttaa liuskanvaihtoa ja parantaa vetolujuutta.

Etu:

Puun ja maalipinnan hionta

- **Erittäin lujasti kiinnittyneet rakeet – pitkä käyttöikä, ei pintavaurioita rakeen ennenaikaisen hajoamisen vuoksi.**
- **Pölyä torjuvat lisäaineet estävät hiomapölyn takertumisen.**
- **Laadukas korundirae antaa parhaan hiomatehon työn loppuun asti.**

Käyttö:

Pohjusteiden, täyteaineiden ja pintamaalien hiontaan, purseenpoistoon muovisista osista ja niiden karhentamiseen sekä yleiseen puun käsittelyyn.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Rakeisuus | 320 |
| Hienousaste | eritt. hieno |
| Leveys | 93 mm |
| Pituus | 185 mm |
| Tuotetyyppi | Tarrakiinnitteinen hiomapaperi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 55 HRC | sopii rajoituksin | | |
| CuZn | sopii rajoituksin | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| puu | soveltuu | | |
| lakka | soveltuu | | |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |