



## Hylsyavain, 2K-SwissGrip-kahva ESD, Avainkoko: 8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	622170 8
GTIN	7610733269198
Tuoteluokka	63D

### Kuvaus

#### Malli:

**SwissGrip-kahva**, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenaa. Hyvät vääntömomentit myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** PB Swiss Tools -erikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu. Työkalu johtavaa muovia, **ESD-yhteensopiva. Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla.**

### Tekninen kuvaus

Avainkoko	8 mm
Kokonaispituus	230 mm
Terän pituus	120 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta	10 mm
Sarja	SwissGrip ESD
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Kahvan muoto	ergonominen, suora
Terän materiaali	Kromivanadiini-erikoisteräs
Varren materiaali	Elastomeeri
Terän pinta	niklattu ja kromattu
Terä ja varsi irrotettavat	ei

pidennysterä(t)	ei
Tuotetyyppi	Holkkiavain