

**KERN****Riippuvaaka, tyyppi HCB, Enimmäispunnitusalue: 200Pkg**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	479435 200P
GTIN	4045761069039
Tuoteluokka	47D

## Kuvaus

### Malli:

- Yksinkertainen käyttö kolmella näppäimellä.
- Taarausnäppäin: tyhjän astian ripustaminen ja näytön nollaus.
- Pitonäppäin: näyttöarvon voi säilyttää viiden sekunnin ajan näytössä.

### Toimituksen sisältö:

Sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun sulkurenkaan, ruostumattomasta teräksestä valmistetun S-koukun (koossa 500 / 1000 ei standardien mukainen) ja 3 paristoa nro081561kokoLR6.

## Tekninen kuvaus

Nettopaino	0,6 kg
Kotelon korkeus	150 mm
Lukema	100 g
Enimmäispunnitusalue	0 - 200 kg
Kotelon leveys	80 mm

Kotelon syvyys	45 mm
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Valmistajamerkintä	HCB
Tuotetyyppi	Riippu-/nostinvaaka

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------