



Paineilmakäyttöinen epäkeskohiomakone, Tyyppi: X61V



Tilaustiedot

Tilausnumero	079656 X61V
GTIN	616026000346
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Tehokas epäkeskohiomakone, jossa uretaanitarrahioma-aiikka. **Hyvä käyttömukavuus** kevyen komposiittirungon ansiosta, ergonominen käsituki. **Vankkarakenteinen, tasaisesti käyvä ja värinätön paineilmamoottori**, terässylinteri, alhainen melutaso.

Dynorbital-Spirit-epäkeskohiomakone (152 mm) keskusmuun. **EXTREME**-sarjan epäkeskohiomakoneet. Erittäin ergonomiset ja **tehokkaat**. 5 mm:n isku. Liitäntämahdollisuus **ulkoiselle imulaitteelle**.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Huomautus:

Tarrahioma-aiikat katso nro 567775 tai 567901.

Tarrahioma-aiikan DynaMaze nrolle 079655 ja nrolle 079656 koko X61V ja nrolle 58436 löytyy nrolla 567872 koko 150.

Tekninen kuvaus

Hioma-aiikan Ø	150 mm
Paino	0,9 kg
Enimmäiskierros-luku	12000 min ⁻¹

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	8,78 m/s ²
Toimintäääni	75 dB(A)
Valmistajamerkintä	Extreme 150 mm
Imurityyppi	Ulkoinen
Enimmäisilmantarve	538 l/min
Liikepituus	5 mm
Tuotetyyppi	Epäkeskoihiomakone

Tarvikkeet

Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 120	567775 120
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 240	567775 240
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 320	567775 320
PU-tarrahiomalaikkaDynaMaze Ulko-Ø 150 mm	567872 150
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 180	567775 180
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 60	567775 60
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 600	567775 600
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 400	567775 400
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 800	567775 800
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 40	567775 40
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 80	567775 80