

**KERN****Kappalelaskuvaaka, tyyppi CXB, Enimmäispunnitusalue: 3kg****Tilaustiedot**

Tilausnumero

479540 3

GTIN

Tuoteluokka

47D

**Kuvaus****Malli:**

- **Tarkka kappalelaskuvaaka, jossa automaattinen vertailuoptimointi (parantaa porrastetusti osapainon keskiarvoa).**
- **Tavoitekappalemäärä tai tavoitepaino ohjelmoitavissa, lisäksi äänimerkki.**
- **Summamuisti kokonaiskappaleen ja kokonaispainon samojen laskentaosien yhteenlaskua varten.**
- **Vertailukappalemäärä tai vertailupaino valittavissa.**
- **Verkko- ja akkukäyttö mahdollisia.**
- **Säätöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen tarkistuspaino kysyttäessä).**
- **Näytön vaihtokytkentä kappaleesta painoon.**

Soveltuu muoviosien punnitukseen integroidun **ESD-suojauksen** ansiosta.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää verkkolaitteen 230 V/50 Hz, akun, suojuksen.

Kalibrointi: K2

Lukema: 0,2 g

Toistettavuus: 0,2 g

Lineaarisuus:  $\pm 0,4$  g

Vakautumisaika: 2 s

Kappalepaino vähintään: 1 g

Punnituslevyn mitta: 300 × 225 mm

## Tekninen kuvaus

Punnituslevyn mitta	300 × 225 mm
Lineaarisuus	±0,4 g
Leveys	300 mm
Kappalepaino vähintään	1 g
Vakautumisaika	2 s
Syvyys	330 mm
Toistettavuus	0,2 g
Enimmäispunnitusalue	0 - 3 kg
Korkeus	110 mm
Lukema	0,2 g
Valmistajamerkintä	CXB
Nettopaino	4 kg
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Kalibrointi	K2
Tuotetyyppi	Kappalelaskuvaaka

## Palvelut

Kalibrointi Vaaka Enimmäispunnitusalue 50 kg	018920 50
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
DAkS-kalibrointi Vaaka Enimmäispunnitusalue 50	019700 50
DAkS-kalibrointi Vaaka Enimmäispunnitusalue 50	027710 50
Kalibrointi Vaaka Enimmäispunnitusalue 50 kg	027700 50