



## Kaksoisräikkälenkkiavain, Avainkoot: 10X12mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	614843 10X12
GTIN	4045197879431
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus. Vääntösuunta vaihdettavissa, myös keskiasento. Päissä eri avainkoot, jyrkästi taivutettu. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

### Tekninen kuvaus

Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus $h_2$	18 mm
suurin lenkin $\varnothing D2$	24 mm
suurin lenkin $\varnothing D1$	21,5 mm
Avainkoko $a_2$	12 mm
Kokonaispituus L	197 mm
suurin lenkin korkeus $h_1$	16 mm
Avainkoko $a_1$	10 mm
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	mattakromattu
Rengas taivutettu	kyllä
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain

---

## Tarvikkeet

Räikkälänkkiavaimen sovitin Tyyppi 4	614850 4
--------------------------------------	----------