



## Kaksoisräikkälenkkiavain, Avainkoot: 12X14mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 614843 12X14  |
| GTIN         | 4045197879455 |
| Tuoteluokka  | 62A           |

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus. Vääntösuunta vaihdettavissa, myös keskiasento. Päissä eri avainkoot, jyrkästi taivutettu. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

### Tekninen kuvaus

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Kokonaispituus L                     | 218 mm                |
| Avainkoko <sub>1</sub>               | 12 mm                 |
| suurin lenkin korkeus h <sub>2</sub> | 20,5 mm               |
| Avainkoon mitat                      | metriset mitat        |
| suurin lenkin Ø D1                   | 24 mm                 |
| suurin lenkin Ø D2                   | 28 mm                 |
| suurin lenkin korkeus h <sub>1</sub> | 18 mm                 |
| Avainkoko <sub>2</sub>               | 14 mm                 |
| Hammasluku                           | 72                    |
| tartuntakulma                        | 5 astetta             |
| Valmistusmenetelmä                   | muottiintaottu        |
| Raaka-aine                           | kromivanadiiniterästä |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Pinta                    | mattakromattu |
| Rengas taivutettu        | kyllä         |
| Räikkä, suuntaa vaihtava | ei            |
| Tuotetyyppi              | Ruuviavain    |