



Kaksoisräikkälenkkiavain, Avainkoot: 16X18mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	614843 16X18
GTIN	4045197879486
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus. Vääntösuunta vaihdettavissa, myös keskiasento. Päissä eri avainkoot, jyrkästi taivutettu. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin \varnothing D2	34 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h_1	21,5 mm
suurin lenkin korkeus h_2	23,5 mm
Kokonaispituus L	258 mm
Avainkoko a_2	18 mm
suurin lenkin \varnothing D1	31 mm
Avainkoko a_1	16 mm
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	mattakromattu
Rengas taivutettu	kyllä
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain