



Kaksoisräikkälenkkiavain, Avainkoot: 17X19mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	614843 17X19
GTIN	4045197879493
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus. Vääntösuunta vaihdettavissa, myös keskiasento. Päissä eri avainkoot, jyrkästi taivutettu. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin korkeus h_2	24 mm
suurin lenkin korkeus h_1	23 mm
Avainkoko a_2	19 mm
Avainkoko a_1	17 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin $\varnothing D1$	33 mm
suurin lenkin $\varnothing D2$	35 mm
Kokonaispituus L	290 mm
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu

Rengas taivutettu	kyllä
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain