



Turvaliitin letkuliitännällä, Letkuliitännän sisä-Ø (nimellismitta): 13mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	080328 13
GTIN	7391390285737
Tuoteluokka	08A

Kuvaus

Malli:

eSafe-turvakytkin vastaa ISO-standardia 4414 ja standardia EN 983. Ensin ilmaus ja sen jälkeen irrotus (ei paineiskua).

Virtaus: 4000 l/min., käyttöpaine enintään 16 baaria.

Materiaali: Sinkitty teräs / messinki

Teräksisillä paineilmaliittimillä on monia etuja perinteisiin messinkiliittimiin verrattuna:

- **Helppo käyttö yhdellä kädellä ja vähäisellä voimalla.**
- **Korkea läpivirtausnopeus ja vähäinen painehäviö.**
- **Pitkäikäinen laadukkaiden pintojen ja karkaistujen komponenttien ansiosta, tiukat valmistustoleranssit.**
- **Taloudellinen – maksaa itsensä takaisin enintään 2 vuodessa.**

Käyttö:

Tehon lisäykseen, taloudellisuuden ja turvallisuuden parantamiseen teollisuuden paineilmajärjestelmillä alhaisen liitäntätehon ja kompaktin ja helposti käsiteltävän muotoilun ansiosta.

Huomautus:

Paineilmaturvakytkin CEJN Sarja 410 eSafe (mukana ilmaustoiminto) vastaa eurooppalaista standardia 10.4 (nimellis-Ø 10,4 mm, läpivirtaus jopa 4000 l/min.

Tekninen kuvaus

Läpivirtausarvo	4000 l/min
Suurin käyttöpaine	16 bar
Letkuliitännän sisä-Ø (nimellismitta)	13 mm
Sarja	410
Tuotetyyppi	Liitäntä