



## Turvaliitin, ulkokierre, Liitännän ulkokierre: 3/4tuuma



### Tilaustiedot

Tilausnumero	080321 3/4
GTIN	7391390285775
Tuoteluokka	08A

### Kuvaus

#### Malli:

eSafe-turvakytkin vastaa ISO-standardia 4414 ja standardia EN 983. Ensin ilmaus ja sen jälkeen irrotus (ei paineiskua).

Virtaus: 4000 l/min., käyttöpaine enintään 16 baaria.

Materiaali: Sinkitty teräs / messinki

**Teräksisillä paineilmaliittimillä** on monia etuja perinteisiin messinkiliittimiin verrattuna:

- **Helppo käyttö yhdellä kädellä ja vähäisellä voimalla.**
- **Korkea läpivirtausnopeus ja vähäinen painehäviö.**
- **Pitkäikäinen laadukkaiden pintojen ja karkaistujen komponenttien ansiosta, tiukat valmistustoleranssit.**
- **Taloudellinen – maksaa itsensä takaisin enintään 2 vuodessa.**

#### Käyttö:

Tehon lisäykseen, taloudellisuuden ja turvallisuuden parantamiseen teollisuuden paineilmajärjestelmillä alhaisen liitäntätehon ja kompaktin ja helposti käsiteltävän muotoilun ansiosta.

#### Huomautus:

Paineilmaturvakytkin CEJN Sarja 410 eSafe (mukana ilmaustoiminto) vastaa eurooppalaista standardia 10.4 (nimellis-Ø 10,4 mm, läpivirtaus jopa 4000 l/min.

## Tekninen kuvaus

Suurin käyttöpaine	16 bar
Liitännän ulkokierre	3/4 tuuma
Läpivirtausarvo	4000 l/min
Sarja	410
Tuotetyyppi	Liitäntä