

KERN**Tasovaaka, tyyppi EOB, Enimmäispunnitusalue: 60kg**

Tilaustiedot

Tilausnumero	479600 60
GTIN	4045761192126
Tuoteluokka	47D

Kuvaus

Malli:

- Vankka pakettivaaka postitukseen.
- Yksinkertainen käyttö neljällä näppäimellä.
- Näyttöyksikön numerokorkeus 25 mm, voidaan irrottaa vaa'asta ja asettaa tai asentaa muualle 2 m pitkän joustavan johdon ansiosta.
- Verkko- ja paristokäyttö, automaattinen virrankatkaisu 3 minuutin kuluttua.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen ja seinäpitimen näyttöyksikköä varten.

Erikoistarvike:

6 paristoa nro 081561 koko LR6, näyttöyksikön jalusta pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Näyttöyksikön leveys	215 mm
Toistettavuus	20 g
Näyttöyksikön syvyys	110 mm
Punnituslevyn mitta	315 × 305 mm
Enimmäispunnitusalue	0 - 60 kg

Valmistajamerkintä	EOB
Lukema	20 g
Nettopaino	3,8 kg
Näyttöyksikön korkeus	50 mm
Kalibrointi	K2
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä	6
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Näyttöyksikön merkkikorkeus	25 mm
Tuotetyyppi	tasovaaka

Palvelut

KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 100 kg	027700 100
DAkKS-kalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 180	027710 180

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------