

**Garant****TKM-rouhintajyrin, pinnoittamaton, Ø d11 DC: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	205330 4
GTIN	4045197878809
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:****Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.****Pyöreä pyällysprofiili.****Erityinen hionta ei-rautametallien työstöön.****Tekninen kuvaus**

Varsi	DIN 6535 HB, h6
Kavennuksen Ø D <sub>1</sub>	3,8 mm
Syöttö f <sub>z</sub> särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,045 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	11 mm
Kokonaispituus L	57 mm
Syöttö f <sub>z</sub> uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,035 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
HammaslukuZ	3
Terän Ø D <sub>c</sub>	4 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,35 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	d11
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub> mukaan lukien kavennus	20 mm

Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili	WR
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alu	soveltuu	270 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Cu	soveltuu	80 m/min	N
CuZn	soveltuu	100 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		