

Mitutoyo

Suuntaismittapalasarja Toleranssiluokka 0, Mittapalojen lukumäärä: 32



Tilaustiedot

Tilausnumero	480200 32
GTIN	4946368226958
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Huolellisesti valittua, vanhennettua erikoisterästä. Erytisen kulutuksenkestävää kontrolloidun kovuuden ansiosta (HV 800). **Huolellisesti läpikarkaistu ja käsinläpätty. Särmät kevyesti pyöristetyt. Mukana kansallisiin vakiomittoihin johdettava valmistajan tarkastustodistus:** Jokainen mittapala on varustettu yksilöivällä numerotunnisteella. Todellinen poikkeama määrämitasta on ilmoitettu tarkastustodistuksessa. Absoluuttinen tosimitta on siten tiedossa. **Toleranssiluokka 0** perusmittana työmittojen tarkastuksessa. Erittäin tarkkojen mittauslaitteiden säätämiseen.

Sisältö:

1 kpl, mitta: 1,005, 60 mm
Porrastus 0,01: 9 kpl 1,01–1,09 mm
Porrastus 0,1: 9 kpl 1,1–1,9 mm
Porrastus 1,0: 9 kpl 1–9 mm
Porrastus 10,0: 3 kpl 10–30 mm

Tekninen kuvaus

Mittapalojen lukumäärä	32
Standardi	DIN EN ISO 3650
Toleranssiluokka	0
Kovuus	65 - 67 HRC

Raaka-aine	vanhennettua erikoisterästä
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S17
Tuotetyyppi	mittapala

Palvelut

KalibrointiTeräksinen/keraminen mittapalasarja Sarjan sisältö 32	020850 32
DAkS-kalibrointiTeräksinen mittapalasarja Sarjan sisältö 32	020860 32