

**KERN****Pienvaaka, tyyppi EMB, Enimmäispunnitusalue: 2200g**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	479450 2200
GTIN	4045761028395
Tuoteluokka	47D

## Kuvaus

### Malli:

Yksinkertainen, erittäin kevyt pienvaaka.

Yksinkertainen käyttö kahdella näppäimellä.

- **Taaraustoiminto (punnitus) näytön helppoon nollaukseen.**
- **Paristokäyttö, automaattinen virrankatkaisu 3 minuutin kuluttua.**
- **Verkkolaitteen liittäminen mahdollista.**

### Toimituksen sisältö:

Sis. 2 paristoa nro 081561 koko LR6.

## Tekninen kuvaus

Syvyys	244 mm
Korkeus	39 mm
Nettopaino	0,55 kg
Lukema	1 g
Leveys	170 mm

Enimmäispunnitusalue	0 - 2200 g
Valmistajamerkintä	EMB
Punnituslevyn mitta	Ø 150
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kalibrointi	K2
Tuotetyyppi	Pienvaaka

### Palvelut

KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50 kg	027700 50
DAkKS-kalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50	027710 50

### Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------