

Mitutoyo

Suuntaismittapalasarja Toleranssiluokka 0, Mittapalojen lukumäärä: 47



Tilaustiedot

Tilausnumero	480200 47
GTIN	4946368226781
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Huolellisesti valittua, vanhennettua erikoisterästä. Erytisen kulutuksenkestävää kontrolloidun kovuuden ansiosta (HV 800). **Huolellisesti läpikarkaistu ja käsinläpätty. Särmät kevyesti pyöristetyt. Mukana kansallisiin vakiomittoihin johdettava valmistajan tarkastustodistus:** Jokainen mittapala on varustettu yksilöivällä numerotunnisteella. Todellinen poikkeama määrämistä on ilmoitettu tarkastustodistuksessa. Absoluuttinen tosimita on siten tiedossa. **Toleranssiluokka 0** perusmittana työmittojen tarkastuksessa. Erittäin tarkkojen mittauslaitteiden säätämiseen.

Sisältö:

1 kpl, mitta: 1,005 mm
Porrastus 0,01: 21 kpl 1,00–1,20 mm
Porrastus 0,1: 8 kpl 1,3–2,0 mm
Porrastus 1,0: 8 kpl 3,0–10 mm
Porrastus 10,0: 9 kpl 20–100 mm

Tekninen kuvaus

Mittapalojen lukumäärä	47
Standardi	DIN EN ISO 3650
Toleranssiluokka	0
Kovuus	65 - 67 HRC

Raaka-aine	vanhennettua erikoisterästä
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S17
Tuotetyyppi	mittapala

Palvelut

DAkkS-kalibrointiTeräksinen mittapalasarja Sarjan sisältö 47	020860 47
KalibrointiTeräksinen/keraminen mittapalasarja Sarjan sisältö 47	020850 47