

KERN**Tasovaaka, tyyppi EOB, Enimmäispunnitusalue: 300Lkg**

Tilaustiedot

Tilausnumero	479600 300L
GTIN	4045761192096
Tuoteluokka	47D

Kuvaus

Malli:

- Vankka pakettivaaka postitukseen.
- Yksinkertainen käyttö neljällä näppäimellä.
- Näyttöyksikön numerokorkeus 25 mm, voidaan irrottaa vaa'asta ja asettaa tai asentaa muualle 2 m pitkän joustavan johdon ansiosta.
- Verkko- ja paristokäyttö, automaattinen virrankatkaisu 3 minuutin kuluttua.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen ja seinäpitimen näyttöyksikköä varten.

Erikoistarvike:

6 paristoa nro 081561 koko LR6, näyttöyksikön jalusta pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Lukema	100 g
Näyttöyksikön leveys	215 mm
Punnituslevyn mitta	950 × 500 mm
Näyttöyksikön korkeus	50 mm
Näyttöyksikön syvyys	110 mm

Nettopaino	17 kg
Valmistajamerkintä	EOB
Toistettavuus	100 g
Enimmäispunnitusalue	0 - 300 kg
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä	6
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Näyttöyksikön merkkikorkeus	25 mm
Tuotetyyppi	tasovaaka

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------