



Hiomakangasrulla (A) sininen KK 24, 40 mm × 50 m, Rakeisuus: 40



Tilastiedot

Tilausnumero	557710 40
GTIN	4018875331392
Tuoteluokka	56V

Kuvaus

Malli:

Tiheään kudottu puuvillakangas tasaisen, muovihartsiin sidotun **normaalikorundin (A)** kanssa. Erittäin hyvä rakeiden tarttuvuus, hyvä aineenpoistokyky ja pitkä kestoikä.

Pituus 50 m, pakkauksessa integroitu katkaisuterä.

Tyyppi **VSM KK 24: Sininen kangas, rulla** – normaaliin käyttöön.

Pakkauksessa integroitu katkaisuterä.

Käyttö:

Metallin käsihiontaan, sopii hyvin myös muille materiaaleille.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	karkea
Rakeisuus	40
Sarja	KK24
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A

Säästörullan leveys	40 mm
Säästörullan pituus	50 m
Tuotenimen määrite	40 mm × 50 m
Tuotetyyppi	Hiomakangas

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		