

KERN**Laskentajärjestelmä, tyyppi CCS, Enimmäispunnitusalue: 150kg****Tilaustiedot**

Tilausnumero	479542 150
GTIN	4045761104624
Tuoteluokka	47D

Kuvaus**Malli:**

- **Tarkka kappalelaskuvaaka, jossa automaattinen vertailuoptimointi (parantaa porrastetusti osapainon keskiarvoa).**
- **Tavoitekappalemäärä tai tavoitepaino ohjelmoitavissa, lisäksi äänimerkki.**
- **Summamuisti kokonaiskappaleen ja kokonaispainon samojen laskentaosien yhteenlaskua varten.**
- **Vertailukappalemäärä tai vertailupaino valittavissa.**
- **Verkko- ja akkukäyttö mahdollisia.**
- **Säätöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen tarkistuspaino kysyttäessä).**
- **Näytön vaihtokytkentä kappaleesta painoon.**

Laskentajärjestelmä, joka muodostuu **viitevaa'asta ja määrävaa'asta (tasovaa'asta)** ja 2,0 m:n liitäntäkaapelista.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen 230 V / 50 Hz, suojakupu referenssivaakaa varten.

Erikoistarvike:

Sisäänrakennettu akku, merkkivalo pyynnöstä.

Huomautus:

Valitse kalibrointia varten kumpikin tarjottu sijainti, koska sekä referenssivaaka että määrävaka (tasovaaka) on kalibroitava.

Tekninen kuvaus

Tasovaa'an syvyys	400 mm
Korkeus	125 mm
Punnituslevyn mitta	294 × 225 mm
Vakautumisaika	2 s
Enimmäispunnitusalue	0 - 150 kg
Tasovaa'an korkeus	137 mm
Leveys	320 mm
Valmistajamerkintä	CCS
Lukema	0,1 g
Syvyys	350 mm
Tasovaa'an leveys	500 mm
Nettopaino	16 kg
Toistettavuus	0,2 g
Lineaarisuus	± 0,2 g
Kappalepaino vähintään	1 g
Määrävaa'an lukema	5 g
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Tuotetyyppi	Kappalelaskuvaaka