

KERN**Tarkkuusvaaka, tyyppi PCB, Enimmäispunnitusalue: 10000g**

Tilaustiedot

Tilausnumero	479510 10000
GTIN	4045761094215
Tuoteluokka	47D

Kuvaus

Malli:

- **Verkko- ja paristokäyttöinen. Automaattinen virrankatkaisu 3 minuutin jälkeen.**
- **Säätöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen tarkistuspaino tilauksesta).**
- **Kappalelaskenta: Vertailukappalemääräksi voi valita 5, 10, 25 tai 50 kpl. Näytön vaihtokytkentä kappaleesta painoon.**
- **Aineiden sekoittaminen: Erillinen muisti tyhjän astian ja ohjeen ainesosien painolle (Netto-Total).**

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen 230 V/50 Hz, suojus.

Erikoistarvike:

Paristo nro 081561, koko 6LR61; sisäinen akku saatavana haluttaessa. Tiedonsiirtokaapeli ja tulostin saatavilla haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Toistettavuus	0,1 g
Lukema	0,1 g
Punnituslevyn mitta	150 × 170 mm

Korkeus	79 mm
Enimmäispunnitusalue	0 - 10000 g
Lineaarisuus	± 0,3 g
Valmistajamerkintä	PCB
Nettopaino	2 kg
Vakautumisaika	3 s
Syvyys	245 mm
Kappalepaino vähintään	2 g
Leveys	163 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Kalibrointi	K2
Tuotetyyppi	Tarkkuusvaaka

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/479510-10000>