

Mitutoyo

Suuntaismittapalasarja Toleranssiluokka 0, Mittapalojen lukumäärä: 103



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 480200 103 |
| GTIN | 4946368225807 |
| Tuoteluokka | 44A |

Kuvaus

Malli:

Huolellisesti valittua, vanhennettua erikoisterästä. Erityisen kulutuksenkestävää kontrolloidun kovuuden ansiosta (HV 800). **Huolellisesti läpikarkaistu ja käsinläpätty. Särmät kevyesti pyöristettyt. Mukana kansallisiin vakiomittoihin johdettava valmistajan tarkastustodistus:** Jokainen mittapala on varustettu yksilöivällä numerotunnisteella. Todellinen poikkeama määrämistä on ilmoitettu tarkastustodistuksessa. Absoluuttinen tosimita on siten tiedossa. **Toleranssiluokka 0** perusmittana työmittojen tarkastuksessa. Erittäin tarkkojen mittaustaitteiden säätämiseen.

Sisältö:

1 kpl, mitta: 1,005 mm
Porrastus 0,01: 49 kpl 1,01–1,49 mm
Porrastus 0,5: 49 kpl 0,5–24,5 mm
Porrastus 25,0: 4 kpl 25–100 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Mittapalojen lukumäärä | 103 |
| Standardi | DIN EN ISO 3650 |
| Toleranssiluokka | 0 |
| Kovuus | 65 - 67 HRC |
| Raaka-aine | vanhennettua erikoisterästä |

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Kalibrointi | S17 |
| Tuotetyyppi | mittapala |

Palvelut

| | |
|---|------------|
| DAkS-kalibrointiTeräksinen mittapalasarja Sarjan sisältö 103 | 020860 103 |
| KalibrointiTeräksinen/keraminen mittapalasarja Sarjan sisältö 103 | 020850 103 |