

Mitutoyo

Suuntaismittapalasarja Toleranssiluokka 1, Mittapalojen lukumäärä: 8



Tilauksetiedot

Tilausnumero	480300 8
GTIN	4946368217055
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Huolellisesti valittua, vanhennettua erikoisterästä. Erytisen kulutuksenkestävää kontrolloidun kovuuden ansiosta (HV 800). **Huolellisesti läpikarkaistu ja käsinläpätty. Särmät kevyesti pyöristettyt. Mukana kansallisiin vakiomittoihin johdettava valmistajan tarkastustodistus:** Jokainen mittapala on varustettu yksilöivällä numerotunnisteella. Todellinen poikkeama määrämistä on ilmoitettu tarkastustodistuksessa. Absoluuttinen tosimita on siten tiedossa. **Toleranssiluokka 1** asetusmittojen ja tarkistustulkien tarkastamiseen ja pituudenmittauslaitteiden säätämiseen sekä tavallisiin töihin mittaushuoneissa. **Sarjassa pitkät mitat, 25–200 mm 25 mm:n portain.**

Sisältö:

Porrastus 25,0: 8 kpl 25–200 mm

Tekninen kuvaus

Mittapalojen lukumäärä	8
Standardi	DIN EN ISO 3650
Toleranssiluokka	1
Kovuus	65 - 67 HRC
Raaka-aine	vanhennettua erikoisterästä
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S17
Tuotetyyppi	mittapala

Palvelut

KalibrointiTeräksinen/keraaminen mittapalasarja Sarjan sisältö 8	020850 8
DAkS-kalibrointiTeräksinen mittapalasarja Sarjan sisältö 8	020860 8