

Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 16/12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	260711 16/12
GTIN	4045197880802
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	12 mm
Neutraalien pidinten ulottuma L ₁	8,7 mm
Sopiva kääntöterä	SC.. 1204..
ISO-koodi pidin	SSDCN 1616H12
Neutraalien pidinten toimintaleveys L ₄	8 mm
Aluslevy	269005 9
Ruuvi aluslevylle	269013 5
Varren koko	16 mm
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 20
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin
-------------	------------------

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5	269013 5
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 20	269028 20
Aluslevy Tyyppi 9	269005 9
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500