

**Garant****Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 20/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260711 20/12
GTIN	4045197880819
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Neutraalien pidinten kokonaispituus L	125 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 20
Neutraalien pidinten toimintaleveys L <sub>4</sub>	10 mm
Varren koko	20 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 5
Aluslevy	269005 9
ISO-koodi pidin	SSDCN 2020K12
Sopiva kääntöterä	SC.. 1204..
Neutraalien pidinten ulottuma L <sub>1</sub>	11,2 mm
Terän koko	12 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 9	269005 9
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5	269013 5
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 20	269028 20
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500