

Garant**Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260711 25/12
GTIN	4045197880826
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	SSDCN 2525M12
Neutraalien pidinten toimintaleveys L ₄	12,5 mm
Sopiva kääntöterä	SC.. 1204..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 20
Ruuvi aluslevylle	269013 5
Terän koko	12 mm
Aluslevy	269005 9
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	150 mm
Neutraalien pidinten ulottuma L ₁	13,7 mm
Varren koko	25 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5	269013 5
Aluslevy Tyyppi 9	269005 9
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 20	269028 20
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500